

# PURITY C Finest



## Geniet van espresso met karakter

PURITY C Finest geoptimaliseerd water, met ideale mineraalgehalten, laat uw espresso beter smaken doordat de individuele aroma's van de gemalen koffie beter uitkomen. Zo ontstaat de authentieke espressosmaak, zoals u deze het liefst hebt.

Elementen die de smaak en aroma's van de koffie negatief beïnvloeden, zoals chlorine, worden gefilterd terwijl het water zorgt voor een consistente cremalaag en kleur voor die perfecte espresso.



Kies voor schoon.  
Kies voor groen.

Milieubescherming en recycling zijn onderdeel van de BRITA-bedrijfsfilosofie. BRITA heeft een recyclingprogramma opgericht voor gebruikte filterpatronen. Sinds 1992 kunnen alle onderdelen van BRITA-patronen volledig opnieuw gebruikt worden, zodat al het materiaal gerecycleerd kan worden.

### De voordelen voor u

- Unieke, intensieve espressosmaak met een authentiek aroma
- Een zichtbaar volle cremalaag die blijft
- Optimale resultaten voor alle espressospecialiteiten
- Voorkomt kalk- en gipsaanslag en zorgt zo voor betrouwbare bescherming van de machine
- Verwijdering van smaak- en geurverstorende stoffen in het gefilterde water
- Één filterkop concept voor alle filterpatronen in de PURITY C reeks: snel verwisselbaar systeem, innovatieve vergrendeling en geïntegreerd spoelventiel voor eenvoudige bediening



## Systematische filtertechnologie

- 1 Voorfiltratie**  
Een voorfilter houdt grove deeltjes tegen.
- 2 Totale hardheidsreductie**  
Deze stap reduceert de totale hardheid van het water en voorkomt kalk- en gipsaanslag.
- 3 Actiefkoolfiltratie**  
Al het water – ook het bypass water – wordt door een actiefkoolfilter gevoerd. Smaak- en geurverstorende stoffen worden hierbij verwijderd.
- 4 Fijnfiltratie**  
Een filtervlies houdt aan het einde van het filtratieproces fijne deeltjes tegen.



De afbeelding dient ter toelichting van de filtertechnologie. Het is niet op schaal.

## Kwaliteit en veiligheid



**Optimale waterkwaliteit**  
Uitstekende en constante waterkwaliteit – zonder smaak- en geurverstorende stoffen.

**Maximale productveiligheid**  
Voor een probleemloze werking en veilig gebruik.

**Eenvoudige bediening**  
Ongekend eenvoudige en snelle bediening.

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional Waterfilterproducten wordt door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd.

**KTW**  
getest\*

**ACS**  
conform



\*geldt voor alle materialen die in contact komen met water

PURITY C Finest	C150	C300	C500	C1100
Technologie	ontharding			
Capaciteit <sup>1</sup> bij een totale hardheid van 10° dH en 0% bypass-instelling <sup>2</sup>	1.100 l	1.800 l	3.414 l	6.000 l
Max. bedrijfsdruk	8,6 bar			
Watertemperatuur	4 - 30 °C			
Doorstroming bij 1 bar drukverlies	145 l/h	140 l/h	140 l/h	150 l/h
Nominale doorstroming	60 l/h		100 l/h	
Drukverlies bij nominale doorstroming	0,25 bar		0,5 bar	
Afmetingen (b/d/h) filterkop met filterpatroon	117/104/419 mm	125/119/466 mm	144/144/557 mm	184/184/557 mm
Gewicht (droog/nat)	1,8/ 2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
Aansluitingen (ingang/uitgang)	G 3/8" of John Guest 8 mm			
Gebruikssituatie	verticaal			

PURITY C Finest	Bestelnummers			
Filterpatroon	1017517 (Pack 1)	1037320 (Pack 1)	1008830 (Pack 1)	1017518 (Pack 1)
Filterkop 0 % <sup>2</sup> , G 3/8"	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)			
Filterkop 0 % <sup>2</sup> , JG 8	1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)			
Filterkop 0 - 70 % <sup>2</sup> , G 3/8"	1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20)			
Filterkop 0 - 70 % <sup>2</sup> , JG 8	1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)			
PURITY C filterkopset III 0 - 70 % <sup>2</sup> (filterkop G 3/8", terugslagklep, CH-testkit, wandhouder)	1002937			

Accessoires	Bestelnummers
Doorstromingsmeter BRITA FlowMeter 10 - 100	1033041
Testkit voor totale hardheid	536754
Terugslagklep G 3/8"	1000639 (Pack 3)
Terugslagklep JG 8	292069 (Pack 1)

Kijk voor passende slangen en slangensets uit ons breed FlexConnect aanbod en verdere accessoires op onze prijslijst.

Toelichting	<p><sup>1</sup> De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld onbehandeld water van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden ontstaan.</p> <p><sup>2</sup> PURITY C Finest filterpatronen moeten altijd ingesteld worden op een bypass instelling van 0%.</p>
-------------	---

Opgelet: Bij PURITY C Finest filterpatronen wordt al het ingangswater gefilterd. Het filterpatroon kan gebruikt worden met filterkoppen met een variabele of vaste bypass. Als er eventueel een bypass wordt ingesteld, heeft dit geen effect.

Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.

Neem voor meer informatie contact met:

Hoofdkantoor: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany | Tel.: +49 6128 746-5765

Fax: +49 6128 746-5010 | professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA GmbH Netherlands, Belgium, Luxemburg

Kanaalwijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Netherlands | Tel.: +31 40 281-3959

Fax: +31 40 281-8436 | info@brita.nl | www.brita.nl | www.brita.be